

AMG  
ELECTRONICS




MANUAL DE USUARIO  
ASW2104

**LEA ESTE MANUAL DE USUARIO DETENIDAMENTE  
PARA GARANTIZAR EL USO ADECUADO DE ESTE  
PRODUCTO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA  
FUTURAS CONSULTAS.**

## ÍNDICE

Descripción del producto . . . . .	03
Método de operación . . . . .	03
Especificaciones . . . . .	08
Nota . . . . .	08
Descargar la APP . . . . .	08
Garantía . . . . .	10

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1	Carcasa de aleación de zinc	3	Hebilla metálica	5	Botón inicio	7	Micrófono	9	Indicador de frecuencia cardíaca
2	Altavoz	4	Pantalla	6	Correa	8	Bucle	10	Puerto de carga

## MÉTODO DE OPERACIÓN

- Encendido: presione el botón de encendido por 3s., la pantalla se encenderá. Para apagarlo repita el procedimiento y seleccione apagar.




- Interruptor de la interfaz de usuario: deslícese hacia la interfaz de usuario, mantenga presionada la tecla por 3s., elija la que desee, presione y manténgala.




- Prueba de pasos: deslícese hacia la página de pasos y el conteo sincrónico en tiempo real.




- Prueba de frecuencia cardíaca: acceda a la interfaz de usuario de frecuencia cardíaca y al conteo sincrónico en tiempo real.



- Prueba de presión sanguínea:



- Prueba de oxigenación sanguínea:



- Prueba de sueño: seleccione:



Conecte la aplicación y la sincronización será automática.

- Control de música: seleccione:



Al conectarse con la aplicación, el control es en tiempo real.

- Obturador remoto: seleccione:



Enlace con la APLICACIÓN para tomar una foto.

- Deportes: Total de 7 deportes: caminar, correr, andar en bicicleta, saltar, bádminton, baloncesto, fútbol.



Seleccione el deporte deseado e inicie.



- Llamada BT:



- Clima:



- Notificaciones de mensajes:



- Alarma de sedentarismo:



- Configuraciones:

- Alarma:



- Cronómetro:



- Temporizador:



- Brillo:



- Recordatorio:



- Vibración:



- Modo teatro:




- Reiniciar:



- Linterna:



- Carga:



## ESPECIFICACIONES

Procesador	Realtek8762CK	Consumo en uso	15-30mA
Batería	180mAh	Consumo en espera	7-9µA
Pantalla	1.28" (3.2 cm)	Nivel de resistencia al agua	IP65
Tiempo de carga	2h	Pantalla táctil	Full touch

## NOTA

Para el primer uso, cárguelo después de que se agote la batería. Antes de conectarse a la APLICACIÓN, abra la autorización de APLICACIÓN del sistema de teléfono móvil.

Tenga en cuenta que esto es resistente al agua, no apto para nadar. Evite el uso de ir a altas temperaturas por encima de 60°C

## DESCARGAR LA APP

Descargue la aplicación "Da Fit"

- Teléfono Android: busque y descargue la aplicación "Da Fit" de Google Play; Teléfono IOS: busque y descargue la aplicación "Da Fit" de Apple store.
- Escanee la siguiente imagen del código QR mediante navegadores o cualquier escáner para descargar "Da Fit".





Escanee el código QR y descargue la APLICACIÓN "Da Fit".

## PÓLIZA DE GARANTÍA

Descripción: \_\_\_\_\_  
 Modelo: \_\_\_\_\_  
 No. de serie: \_\_\_\_\_  
 Nombre del cliente: \_\_\_\_\_  
 Domicilio: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_  
 Estado: \_\_\_\_\_  
 Fecha de compra: \_\_\_\_\_

### TÉRMINOS GENERALES DE LA GARANTÍA

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año (producto principal), en la totalidad de las piezas; componentes del producto y mano de obra en la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad. Duración de la garantía para la batería recargable cuando aplique de 6 meses y de 3 meses para los accesorios.

El responsable de la garantía se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o reemplazar el producto por uno funcional (igual o similar), si la falla es atribuible a defecto de fabricación. Una vez realizada la reparación o reemplazo del producto se garantiza por 3 meses o el tiempo restante a la garantía (se respeta el de mayor tiempo).

### CONDICIONES EXCLUSIVAS PARA MÉXICO.

Para localizar el centro de servicio más cercano a su domicilio, por favor consulte nuestra página [www.diamond-electronics.com](http://www.diamond-electronics.com)

Correo de atención: [servicio1@diamond-electronics.com](mailto:servicio1@diamond-electronics.com)

Horario de atención telefónica (Hora central de México)

Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 h

Sábado: 10:00 a 14:00 h

De todo México: **800 000 4949**

Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:

Taller de Comercializadora Milenio;

Bldv. Juan Alessio No. 7510 Parque Industrial Pacifico C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

Responsable de la Garantía

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.

Bldv. Juan Alessio No. 7510 Parque Industrial Pacifico C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

### LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compra-venta en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.

### ESTA GARANTÍA SERÁ NULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.



# AMG ELECTRONICS

RELOJ INTELIGENTE

NOMBRE DEL FABRICANTE:

ONE DIAMOND ELECTRONICS

MARCA: AMG MODELO: ASW2104

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 5 Vcc

Batería recargable de ion Litio

**INCLUYE: CABLE CARGADOR CON ENTRADA USB  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL  
INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS  
REFERENCIAS**

Nota Regulatoria para México: "La operación de éste equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

**IMPORTADOR: Comercializadora Milenio S.A. de C.V.  
Calle Juan Salvador Agraz No. 65 Int. 22, Col. Santa Fe  
Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México,  
C.P. 05348**

**TEL. IMPORTADOR: 52 (55) 88514400**

